

Manometer MA-50-2,5-R1/4-E-RG

číslo dielca: 525727

FESTO

s ukazovateľom v bar, nastaviteľný rozsah červená/zelená.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [bar]	0 ... 2,5 bar
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	50
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,25 MPa
Pracovný tlak	0 ... 2,5 bar 0 ... 36,25 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	2,5
Spôsob ochrany	IP43
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	R1/4
Materiály v kontakte s médium	Mosadz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	ABS
Materiál okienka	PMMA
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	75 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetylén žiadene kyslík