


Plastová hadica PUN-3X0,5-BL-500

Číslo dielu: 525745

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	3 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	12 mm
Vnútorňý priemer	2.1 mm
Min. polomer ohybu	9 mm
Pokyny na použitie	TPE-U na báze esterov Plastová hadica sa môže klásť do styku s káblami len vtedy, ak ich plášť neobsahuje ester kyseliny fosforečnej. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu plastovej hadice.
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 000032...101.5 000032
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skúška materiálu na požiaru odolnosť	UL94 HB
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.0044 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 3 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 2 mm
Farba	modrá
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)