

Spojka

EAMC-40-66-11-12

číslo dielca: 525864

FESTO

pre elektromechanický pohon s krokovým motorom alebo servomotorom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|------------------------|
| Priemer držiaka 1 | 11 mm |
| Priemer držiaka 2 | 12 mm |
| Velkosť | 40 |
| Menovitá dĺžka | 66 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Max. počet otáčok | 6.500 1/min |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Teplota okolia | -25 ... 60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 42,3 kgmm ² |
| Prenosný krútiaci moment | 21 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 139 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |