


# Vákuová prísavka ESS-40-GT-M10

Číslo dielu: 525973

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	5.5 mm
Min. polomer obrobku	35 mm
Menovitá šírka	2.5 mm
Priemer prísavky	40 mm
Objem prísavky	5.4 cm <sup>3</sup>
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	okrúhla, hlboká
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0.7 bar
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	64 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	20 N
Hmotnosť výrobku	15 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M10
Farba	červenohnedá
Shore tvrdosť	72 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®