


Vákuová prísavka ESV-30-GT

číslo dielca: 526000

FESTO

dielec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Teleskopický držiak prísavky | 3,5 mm |
| Min. polomer náradia R | 26 mm |
| Priemer nasávania | 30 mm |
| objem prísavky | 2,4 cm ³ |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | okružla, zvonový tvar |
| Tvar prísavky | kruhová, hlboká |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 0 bar |
| Menovitý prevádzkový tlak | -0,7 bar |
| Pracovné médium | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| LABS - konformita | VDMA24364-A1-L |
| Teplota okolia | -10 ... 80 °C |
| Odrhovacia sila pri 70% vákuu | 36 N |
| Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 36 N |
| Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 13 N |
| Hmotnosť výrobku | 4,2 g |
| Typ upevnenia | cez prípoj vákua |
| Farba | červenohnedý |
| Tvrdosť podľa Shore | 72 +/- 5 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prísavky | Vulkollan® |