

Vákuová prísavka ESV-40-BT

Číslo dielu: 526006

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	9 mm
Min. polomer obrobku	35 mm
Priemer prísavky	40 mm
Objem prísavky	9.8 cm ³
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Vlnovec
Tvar prísavky	kruhová, vlnovec, 1,5-násobný
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0.7 bar
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Odtrhávacia sila pri 70 % vákuu	59 N
Prídružná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	59 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	22 N
Hmotnosť výrobku	10.5 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákuu
Farba	červenohnedá
Shore tvrdosť	72 +/- 5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®