

Vákuová prísavka ESV-50-BT

číslo dielca: 526007

FESTO

dielec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	10 mm
Min. polomer náradia R	40 mm
Priemer nasávania	50 mm
objem prísavky	17,6 cm ³
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Mechový valec
Tvar prísavky	kruhová, vlnovec 1,5-násobný
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	100 N
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	100 N
Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	39 N
Hmotnosť výrobku	16,2 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Farba	červenohnedý
Tvrdosť podľa Shore	72 +/- 5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®