

Redukčný ventil s filtrom LFR-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H

FESTO


číslo dielca: 526280

Classic - nepoužívať pre nové projekty

so závitovou prípojnou doskou bez manometra, poloautomatické odpúšťanie kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mikro
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	poloautomaticky
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s redukčným ventilom bez manometra
Max. množstvo kondenzátu	3 cm ³
Ukazovateľ tlaku	M5 pripravený
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Max. tlaková hysterézia	0,3 bar
Štandardný menovitý prietok	210 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	114 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál nádoby	PC