

filtračný regulačný ventil LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

FESTO


číslo dielca: 526284

Výbehový typ

so závitovou prípojnou doskou bez manometra, poloautomatické odpúšťanie kondenzátu.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mikro
Typový rad	D
montážna poloha	vertikálny
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	poloautomaticky
Max. množstvo kondenzátu	3 cm ³
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Max. tlaková hysterézia	0,3 bar
Štandardný menovitý prietok	410 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	114 g
Typ upevnenia	S upevňovacím uholníkom Voliteľný: zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT1/8-27
Pneumatická prípojka 2	NPT1/8-27
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre šálku	PC