

Filter

LF-M5-D-5M-MICRO-H

číslo dielca: 526298



Classic - nepoužívať pre nové projekty

bez závitovej prípojnej dosky, prípojný závit v telese, poloautomatické odpúšťanie kondenzátu

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mikro
Typový rad	D
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	poloautomaticky
Konštrukčné vyhotovenie	Spekaný filter s odstredivým separátorom
Max. množstvo kondenzátu	3 cm ³
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Štandardný menovitý prietok	170 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	44 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC