

zaolejovač LOE-N1/8-D-MICRO

číslo dielca: 526311



Výbehový typ

FESTO

so závitovou prípojnou doskou.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mikro
Typový rad	D
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Proporcionálny zaolejovač
Max. kapacita oleja	6,5 cm ³
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Minimálny prietok pre funkciu maznice	3 l/min
Štandardný menovitý prietok	410 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	59 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT1/8-27
Pneumatická prípojka 2	NPT1/8-27
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC