

Manometer MA-27-10-M5



číslo dielca: 526323

Výbehový typ

s ukazovateľom v bar.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [bar]	0 ... 10 bar
Nominálna veľkosť manometra	27
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	4
Spôsob ochrany	IP43
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	M5
Materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	PA
Materiál okienka	PS
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	11 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetylén žiadene kyslík