

kábel motora KMTR-AC-10

číslo dielca: 526740

FESTO

pre servomotory MTR-AC-55/70/100.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-20 ... 80 °C
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Min. polomer ohybu kábla	100 mm
Káblové usporiadanie	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² tienený
Dĺžka kábla	10 m
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR