


# regulátor koncovej polohy SPC11-POT-LWG-ASI

číslo dielca: 526908

FESTO

s rozhraním AS-interface pre pohony DNC/DSMI. Sú možné maximálne dve voľne navoliteľné medzipolohy bez pevného dorazu.

Výbehový typ: Dostupný do 2007



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Druhy prevádzky	4Bit I/O Slaveprofil
Záloha dát	Flash pamäť
Riadiace signály	Závisí od spôsobu ovládania
Zobrazenie	3-miestny Farba: červená Sedemsegmentovka
Ovládacie prvky	3 Klávesy Membránová klávesnica
Vyhotovenie výstupov	cez AS-Interface
Vyhotovenie vstupov	cez AS-Interface
Jednosmerné pracovné napätie AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Maximálny príkon s proporcionálnym ventilom	1,1 A
Maximálny príkon bez proporcionálneho ventilu	70 mA
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 25 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podľa smernice EU-EMV
Trvalá odolnosť voči rázom podľa DIN/IEC 68 Diel 2-82	Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Medza únavy pri kmitavom namáhaní podľa DIN/IEC 68 Diel 2-6	Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 1
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	400 g
Elektrická prípojka, pracovné napätie	konektor AS-interface 2-pólový čierny kábel
Elektrická prípojka proporcionálneho ventilu	7-pólový
Elektrická prípojka odmeriavacieho systému	4-pólový
Dĺžka kabla	0,3 m
Vyhotovenie rozhrania pre Fieldbus	AS-Interface ID-Code = 4 IO-Code = 7H Slaveprofil 7.4
Elektrická prípojka Fieldbus-ového rozhrania	konektor AS-interface 2-pólový Žltý kábel