


tlakový spínač SDE5-D10-O-Q3-P-M8

číslo dielca: 527462

FESTO

so zástrčkou M8.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Spínací výstup | PNP |
| Funkcia spínacieho prvku | spínač |
| Spínacia funkcia | Prahová hodnota s pevnou hysteréziou |
| Elektrická prípojka | Zástrčka M8x1 3-pólový podľa EN 60947-5-2 okružle prevedenie |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Pneumatická prípojka | QS-3 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Odolnosť voči skratu | taktovací |
| meraná veličina | relatívny tlak |
| metóda merania | Piezorezistívny tlakový spínač |
| Ochrana proti prepólovaniu | pre všetky elektrické prípojky |
| Nastaviteľný rozsah prahovej hodnoty | 0 ... 100 % |
| Ukazovateľ prevádzkového stavu | žltá LED |
| Rozsah pracovného napätia DC | 15 ... 30 V |
| Max. výstupný prúd | 100 mA |
| Pracovné médium | filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota média | 0 ... 50 °C |
| Teplota okolia | 0 ... 50 °C |
| Osvedčenie | c UL us - Recognized (OL) C-Tick |
| Hmotnosť výrobku | 19 g |
| začiatočná hodnota tlakového meracieho rozsahu | 0 bar |
| konová hodnota tlakového meracieho rozsahu | 10 bar |
| Hysterézia FS | 2 % |
| Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty | 0,3 % |
| Typ upevnenia | s príslušenstvom |
| Materiálový údaj | zahŕňa látky obsahujúce LABS |
| Materiálová informácia pre skriňu | PA POM PPS-zosilnený |