


# rozhranie osi SPC-AIF-POT-LWG

číslo dielca: 527496

FESTO

pre potenciometer



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. spotreba prúdu proporciálneho ventilu	1,1 A
Typická spotreba prúdu osového rozhrania	100 mA
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trvalá odolnosť voči rázom podľa DIN/IEC 68 Diel 2-82	Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Medza únavy pri kmitavom namáhaní podľa DIN/IEC 68 Diel 2-6	Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	300 g
Elektrická prípojka proporciálneho ventilu	Zástrčka okrúhle prevedenie M9 7-pólový
Elektrická prípojka odmeriavacieho systému	16 mm 4-pólový kábel so zástrčkou štvorhranné vyhotovenie
Elektrická prípojka AIF IN	Zástrčka okrúhle prevedenie M9 5-pólový
Elektrická prípojka AIF OUT	zásuvka okrúhle prevedenie M9 5-pólový
Dĺžka kábla	0,3 m