


Zástrčka SD-SUB-D-ST25

Číslo dielu: 527522

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	51 g
Elektrický prípoj	25-pin Zástrčka Sub-D
Rozsah prevádzkového napätia DC	250 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	5 A
Konektor kábla	Pg11
Prípustný priemer kábla	7 mm...12 mm
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA
Materiál tesnení	NBR
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi pozlátený