

Jemný filter MS4N-LFM

Číslo dielu: 527698

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčný rad	MS
Veľkosť	4
Konštrukcia	Filter s vláknami
Jemnosť filtra	0.01 ľm...1 ľm
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické manuálne, otáčaním poloautomatické
Prevádzkový tlak	0 bar...14 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu	360 l/min 54 l/min
Ochrana nádobiek	Plastový ochranný kôš zabudovaný ako kovová nádoba
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Indikácia tlakovej diferencie	Optický ukazovateľ so snímačom tlaku
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál filtra	Borsilikátové vlákno
Materiál tesnení	NBR
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS