

# jednotka údržby FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

FESTO



číslo dielca: 527871

Výbehový typ

so závitovou prípojnou doskou, bez manometra, poloautomatické  
odpúšťanie kondenzátu

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite  
portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mikro
montážna poloha	vertikálny
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	poloautomaticky
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Štandardný menovitý prietok	140 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	123 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia S upevňovacím uholníkom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	NPT1/8-27
Pneumatická prípojka 2	NPT1/8-27
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre šálku	PC