

# Batéria tlakových regulačných ventilov LRB-1/4-D-O-K2-MINI



číslo dielca: 528954

Classic - nepoužívať pre nové projekty

so spojovacou súpravou, prípojná doska a upevňovacie uholníky, blok s 2,3,4 alebo 5 tlakovými regulačnými ventilmi, bez manometra

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	priamoovládaný membránový ventil s priebežným tlakovým napájaním
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/8
Pracovný tlak	1 ... 16 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,2 bar
Štandardný menovitý prietok	1.600 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	760 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiál prípojovacej dosky	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál ovládacieho panelu	PA
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom