


Batéria tlakových regulačných ventilov LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI

Číslo dielu: 529000

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------------------|---|
| Veľkosť | Mini |
| Konstruktívny rad | D |
| Ochrana proti manipulácii | Otočný ovládač s aretáciou |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Konstruktúra | priamo riadený membránový regulačný ventil s priebežným napájaním tlakom |
| Funkcia regulátora | Výstupný tlak konštantný s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním |
| Indikácia tlaku | G1/8 pripravený |
| Prevádzkový tlak | 1 bar...16 bar |
| Rozsah regulácie tlaku | 0.5 bar...7 bar |
| Max. tlaková hysteréza | 0.2 bar |
| Normálny menovitý prietok | 1800 l/min |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Teplota média | -10 °C...60 °C |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 1860 g |
| Spôsob upevnenia | s príslušenstvom |
| Pneumatický prípoj 1 | G1/4 |
| Pneumatický prípoj 2 | G1/4 |
| Materiál pripojovacej dosky | Zinkový tlakový odliatok |
| Materiál obslužných dielov | PA |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Zinkový tlakový odliatok |