

# Obslužné zariadenie CPX-MMI-1

číslo dielca: 529043

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX.



## údajový list

| charakteristický znak                                | Hodnota   |
|--|---|
| Šírka  | 81 mm   |
| Výška  | 28 mm   |
| Dĺžka  | 137 mm  |
| Max. dĺžka prípojného kábla                          | 15 m  |
| Zobrazenie   | 128 x 64 Pixelov<br>LCD-Display<br>5 podsvietením                           |
| Ovládacie prvky                                      | 3 funkčné klávesy<br>4 klávesy na posúvanie obrazu<br>Membránová klávesnica |
| Rozsah pracovného napätia DC                         | 18 ... 30 V   |
| Dátové rozhranie                                     | RS232-Rozhranie<br>57,6Kbaud<br>M12 - zásuvka<br>4-pólový                   |
| Menovité prevádzkové napätie DC                      | 24 V  |
| Napájanie  | bude k dispozícii z pripojeného zariadenia                                  |
| Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí     | 50 - 60 mA  |
| ATEX- kategória plyn                                 | II 3G   |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn  | Ex nA IIC T6 X Gc   |
| ATEX- kategória prach                                | II 3D   |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach | Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65  |
| Ex-Teplota okolia                                    | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C   |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)                | podľa smernice EU-EMV<br>podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)              |
| Relatívna vlhkosť vzduchu                            | nekondenzujúci  |
| Ochrana proti priamemu a nepriamemu dotyku           | PELV  |
| Spôsob ochrany                                       | IP65<br>podľa IEC 60529   |
| Teplota okolia                                       | 0 ... 50 °C   |
| Hmotnosť výrobku                                     | 150 g   |
| Materiál telesa                                      | PA - zosilnený  |