

Nástrčná päťica MHAP-PI-D-0.5

číslo dielca: 529116

FESTO

pre ventilový terminál CPA-SC, dve cievky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	svorka
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	5 g
Elektrická prípojka	zásuvka 3-pólový
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 60 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Dĺžka kábla	0,5 m
Priemer kábla	1 mm
Káblové usporiadanie	3x0,14
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-20 ... 50 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Meď pocínované