


Jemný filter MS6-LFM-1/2-BUV

Číslo dielu: 529661

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčný rad	MS
Veľkosť	6
Konštrukcia	Filter s vláknami
Jemnosť filtra	1 μm
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Prevádzkový tlak	2 bar...12 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu	950 l/min 140 l/min
Stupeň účinnosti filtra	99.99 %
Max. množstvo kondenzátu	38 cm ³
Ochrana nádobiek	zabudovaný ako kovová nádoba
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Zvyškový obsah oleja	0.5 mg/m ³
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál filtra	Borsilikátové vlákno
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnost výrobku	820 g