

Filter s aktívnym uhlím MS6-LFX-1/2-R

Číslo dielu: 529679

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Konštrukcia	Filter s aktívnym uhlím
Ochrana nádobiek	Plastový ochranný kôš
Prevádzkový tlak	0 bar...20 bar
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu	900 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Teplota média	5 °C...30 °C
Zvyškový obsah oleja	0.003 mg/m ³
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	600 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál filtra	Aktívne uhlie
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC