


Príruba motora EAMF-A-44A/B-55A

číslo dielca: 529942

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Kód rozhrania, motor in	55A
Kód rozhrania, teleso spojky	44A 44B
Materiálový údaj	zhoda s RoHS