


krokový motor MTR-ST-57-48S-AA

číslo dielca: 530061

FESTO

Výbehový typ: Dostupný do 2008



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Izolačná ochranná trieda	B
Menovité napätie DC	48 V
Menovitý prúd motora	3,1 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	45 - 80 %
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	0 ... 50 °C
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	0,48 kgcm ²
Prídržný moment motora	1,27 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti rotora	0,48 kgcm ²
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	10 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	71 N
Hmotnosť výrobku	1.200 g
systém elektrického pripojenia	Zástrčka