


# krokový motor MTR-ST-87-48S-AA

číslo dielca: 530065

FESTO

Výbehový typ: Dostupný do 2008



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Izolačná ochranná trieda	B
Menovité napätie DC	48 V
Menovitý prúd motora	4,7 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	45 - 80 %
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	0 ... 50 °C
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	4 kgcm <sup>2</sup>
Prídržný moment motora	6,47 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti rotora	4 kgcm <sup>2</sup>
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	50 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	130 N
Hmotnosť výrobku	4.200 g
systém elektrického pripojenia	Zástrčka