


# Príruba motora EAMF-A-44A/B-87A

číslo dielca: 530082

FESTO

pre elektromechanický pohon s krokovým motorom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	281 g
Kód rozhrania, motor in	87A
Kód rozhrania, teleso spojky	44A 44B
Materiálový údaj	zhoda s RoHS