

Spojka EAMC-40-66-11-11

Číslo dielu: 530090

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	11 mm
Upínací priemer 2	11 mm
Veľkosť	40
Menovitá dĺžka	66 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	42.3 000065
Preositeľný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	139 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS