



Kombinácia úpravných jednotiek MSB6-1/2-FRC9:J11M2

číslo dielca: 530252

FESTO

Kombinácia filter-redukčný ventil, maznica, maximálny výstupný tlak 12 bar, 40 µm filter, s manometrom, uzamykateľná regulačná hlavica, kovová nádoba, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zľava doprava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač
Kvalita filtrácie	40 µm
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	1,5 ... 20 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	3.700 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.713 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS