

filtračný regulačný ventil MS6-LFR-1/4-D7-CUM-AS

číslo dielca: 530342

FESTO

maximálny výstupný tlak 12 bar, 5 µm- filter, s manometrom,
uzamykateľná regulačná hlavica, kovová nádobka, manuálne
odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zľava doprava.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Velkosť | 6 |
| Typový rad | MS |
| Zabezpečenie ovládania | Otočné tlačítko s aretáciou s príslušenstvom uzamykateľné |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 5 µm |
| Odtok kondenzátu | manuálne otáčavý |
| Konštrukčné vyhotovenie | Filters redukčným ventilom a s manometrom |
| Max. množstvo kondenzátu | 38 ml |
| Funkcia regulátora | konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením |
| Misková ochrana | integrovanej ako kovová nádobka |
| Ukazovateľ tlaku | s manometrom |
| Pracovný tlak | 0,8 ... 20 bar |
| Oblasť regulácie tlaku | 0,5 ... 12 bar |
| Max. tlaková hysterézia | 0,25 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 2.200 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 1.087 g |
| Typ upevnenia | Voliteľný: inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre skríňu | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiálová informácia pre šálku | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia, Izolačný kotúč | POM |