

manometer

MA-63-232-N1/4-PSI-E-RG

číslo dielca: 530394

FESTO

s ukazovateľom v psi, nastaviteľný rozsah červená/zelená.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [psi]	0 ... 232 psi
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	63
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak	0 ... 232 Psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	2,5
Spôsob ochrany	IP43
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	NPT1/4-18
Materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálová informácia pre skriňu	ABS
Materiálová informácia pre prieszor	PMMA
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	90 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene kyslík žiadene acetylén