

Spojka EAMC-65-90-15-24

Číslo dielu: 530940

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	15 mm
Upínací priemer 2	24 mm
Veľkosť	65
Menovitá dĺžka	90 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	4500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	417 000065
Prenešiteľný krútiaci moment	80 Nm
Hmotnosť výrobku	535 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS