

# membránový sušič vzduchu MS6-LDM-1/4-RD-P2-Z

číslo dielca: 531017

FESTO

Redukovaný rosný bod, s kovovou miskou, prietok zprava doľava.

Výbehový typ: Dostupný do 2006

Pozor: Na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky zariadenia je

potrebná filtrácia pracovného vzduchu mikrofiltrom 0,01µm

(Zostatkové nečistoty < 0,1µm, zostatkový obsah oleja < 0,1

mg/kubický meter)



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Membránová sušička
Misková ochrana	integrovanej ako kovová nádobka
Vstupný tlak 1	3 ... 8,5 bar
Štandardný menovitý prietok	400 l/min
Pracovné médium	trieda kvality vzduchu 1:7:1 podľa ISO 8573-1
Tlakový rosný bod - pokles	13 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-20 ... 55 °C
Teplota média	5 ... 55 °C
Teplota okolia	5 ... 55 °C
Hmotnosť výrobku	1.410 g
Typ upevnenia	Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	Hliníková tvárna zliatina