


kombinácia prístrojov údržby MSB4-1/4:H1N3M1-WP-Z

číslo dielca: 531088

FESTO

Skladá sa z filtra, regulačného ventilu, zaolejovača a montáže na stenu.
Maximálny výstupný tlak 12 bar, 40 µm-Filter, s manometrom,
plastovou nádobou s plastovým ochranným košom, automatickým
odpúšťaním kondenzátu, prietok zprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou s príslušenstvom uzamykateľné
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	regulátor tlaku vzduchu s manometrom Štandardný filter Štandardná maznica na olejovú hmlu
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Oblasť regulácie tlaku	1 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	800 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.000 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC