


# filtračný regulačný ventil MS6N-LFR-1/2-D6-ERM-AS-Z

číslo dielca: 531297

FESTO

maximálny výstupný tlak 7 bar, 40 µm- filter, s manometrom, uzamykateľná regulačná hlavica, plastová nádobka s ochranným plastovým košom, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zprava doľava.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	s príslušenstvom uzamykateľné
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom
Max. množstvo kondenzátu	38 ml
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Oblasť regulácie tlaku	0,3 ... 7 bar
Vstupný tlak 1	0,8 ... 20 bar
Max. tlaková hysterézia	0,25 bar
Štandardný menovitý prietok	6.200 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	5.7.- podľa DIN ISO 8573-1
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	875 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 2	NPT1/2-14
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC
Materiálová informácia, Izolačný kotúč	POM