


# filter

## MS6N-LF-3/8-ERV-Z

číslo dielca: 531518

FESTO

40 µm-Filter, plastová nádoba s plastovým ochranným košom,  
automatické odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku zprava doľava.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Spekaný filter s odstredivým separátorom
Max. množstvo kondenzátu	38 cm <sup>3</sup>
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Vstupný tlak 1	2 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	3.800 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	5.7.- podľa DIN ISO 8573-1
Teplota média	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobu	600 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT3/8-18
Pneumatická prípojka 2	NPT3/8-18
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre filter	PE
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC