



Filter MS6N-LF-1/2-EUV

číslo dielca: 531550

FESTO

40 µm-Filter, kovová nádoba, automatické odpúšťanie kondenzátu,
smer prietoku zľava doprava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Spekaný filter s odstredivým separátorom
Max. množstvo kondenzátu	38 cm ³
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	4.100 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	820 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	1/2 NPT
Pneumatická prípojka 2	1/2 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádobky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál oddeľovacieho taniera	POM