

Zásuvka spojky KD2-CN-4


číslo dielca: 531623

Výbehový typ

samouzatvárací

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	3,2 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	119 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	11 g
Pneumatická prípojka 1	CN-4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS