

Spojková zásuvka KD3-1/4-A

Číslo dielu: 531626

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	5 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...12 bar
Normálny menovitý prietok	581 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitý uťahovací moment	9.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	35 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS