

# Spojková zásuvka KD3-CK-6

Číslo dielu: 531630

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                       |
|--|---|
| Menovitá šírka                           | 4.9 mm  |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.95 bar...12 bar                            |
| Normálny menovitý prietok                | 378 l/min                                     |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii     |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Teplota okolia                           | -10 °C...60 °C                                |
| Hmotnosť výrobku                         | 32 g  |
| Pneumatický prípoj 1                     | CK-6  |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                |