

# Spojková zásuvka KD4-CK-9

Číslo dielu: 531640

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	7.4 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...12 bar
Normálny menovitý prietok	1017 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	71 g
Pneumatický prípoj 1	CK-9
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS