


# Zásuvka spojky KDS6-3/8-A

číslo dielca: 531648  
Výbehový typ

FESTO

samouzatvárací, pre bezpečnostnú spojku podľa ISO 4414  
Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite  
portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	10 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,5 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.755 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	BIA TÜV
Menovitý uťahovací moment	21,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	96 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS