


Zásuvka spojky KDS6-CK-13

číslo dielca: 531654
Výbehový typ

FESTO

samouzatvárací, pre bezpečnostnú spojku podľa ISO 4414
Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	10 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,5 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.697 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	BIA TÜV
Hmotnosť výrobku	121 g
Pneumatická prípojka 1	CK-13
Materiálový údaj	zhoda s RoHS