


# Zástrčka spojky KS3-1/8-A-R

číslo dielca: 531667

FESTO

so spätným ventilom pre samouzatvárateľné hadicové spojky na obidvoch stranách



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4,2 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý ťahovací moment	5 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	32 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS