

Zástrčka spojky KSS6-N-9

číslo dielca: 531700
Výbehový typ

FESTO

pre samouzatváracie bezpečnostné spojky podľa ISO 4414
Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.121 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	BIA TÜV
Hmotnosť výrobku	17 g
Pneumatická prípojka 1	N-9
Materiálový údaj	zhoda s RoHS