

Tesniaci krúžok OK-1/8

číslo dielca: 531771

FESTO

na utesnenie závitových čapov.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	ISO 16030
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
ručné prítiahnutie pri izbovej teplote	áno
Menovitý uťahovací moment	3,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	0,12 g
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dorazov	PA - zosilnený
Materiál tesnení	TPE-U(PU)