



tlakový regulačný ventil MS4N-LRB-1/4-D6-VS-AS-Z

číslo dielca: 531783

FESTO

pre batériovú montáž, maximálny výstupný tlak 7 bar, bez manometra,
uzamykateľná regulačná hlavica, prípoj P2 na prednej strane.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	priamoovládaný membránový ventil s priebežným tlakovým napájaním
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Oblasť regulácie tlaku	0,3 ... 7 bar
Vstupný tlak 1	0,8 ... 14 bar
Max. tlaková hysterézia	0,25 bar
Štandardný menovitý prietok	1.700 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	222 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 2	NPT1/4-18
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre pripájaciu dosku	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre obslužný panel	POM PA
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre membránu	NBR