

Tlakový regulačný ventil MS4N-LRB-1/4-D7-AS

číslo dielca: 531784

FESTO

pre batériovú montáž, maximálny výstupný tlak 12 bar, s manometrom,
uzamykateľná regulačná hlavica, prípoj P2 na zadnej strane



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Velkosť | 4 |
| Typový rad | MS |
| Zabezpečenie ovládania | Otočné tlačítko s aretáciou s príslušenstvom uzamykateľné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | priamoovládaný membránový ventil s priebežným tlakovým napájaním |
| Funkcia regulátora | konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušením so spätným prietokom |
| Ukazovateľ tlaku | s manometrom |
| Pracovný tlak | 0,8 ... 14 bar |
| Oblasť regulácie tlaku | 0,5 ... 12 bar |
| Max. tlaková hysterézia | 0,25 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 1.500 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 222 g |
| Typ upevnenia | inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | 1/4 NPT |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál pripojovacej dosky | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál ovládacieho panelu | PA POM |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál membrány | NBR |